

C34

Кронентренер-Коронний сепаратор-
Купе-курон
d макс. 160 000 французських франків
сторб6



ХВОСТОВИК	L MM		2,1	2,1
Розмір	ISO	Номер замовлення.	010	012
-1/10MM				
FG	•• 50031413 2 3...	C34.314...	010	012

C34L

Кронентренер-Коронний сепаратор-
Купе-курон
мова-довго-довго
d макс.FGL 160 000
сторб6



ХВОСТОВИК	L MM		3,5	3,5
Розмір	ISO	Номер замовлення.	010	012
-1/10MM				
FGL	•• 50031513 2 3...	C34L.315...	010	012



C34 HM-Kronentrenner

(картинка 2)
zum Auftrennen der
Metallgerüste
bei verblendeten Kronen &
Brücken.
-оптимальна
Schneidengeometrie
-hohe Abtragleistung
-geringe Vibrationen
-hohe Standzeit



C34 TC коронний сепаратор

(Рис. 2)
для: коронки - і моста -
розділення металу.
-оптимальна геометрія різання
-високе зменшення матеріалу
-практично без вібрації
-довгострокова продуктивність

C34 Coupe Couronne

(Зображення 2)
pour couper les couronnes
et bridges.
-géométrie optimale des
lâmes
-fort pouvoir abrasif
-minimales vibrations
-longévité maximale de
coupe

C34 Kronentrenner • C34 Crown Separator • C34 Coupe Couronne



Anwendungshinweise:

Beim Auftrennen von Kronen und Brücken ist
folgendes zu beachten:
1. Keramik-verblendung
Muss zuerst mit einem Diamantinstrument
aufgetrennt werden.
2. Metallgerüst
Trennen, durch mehrmaliges Ansetzen und
Zerspanen von kleinen Teil-Stücken in
mehreren Arbeitsgängen.
Drehzahl макс. 120'000 - 160'000 upm
Anpresskraft:0,5 H

Рекомендації користувачів:

При нарізанні коронок і мостів слід
дотримуватися наступного:
1. Шпон
спочатку слід відокремити алмазним
інструментом.
2. Матеріал коронки
зменшення шару коронкового матеріалу,
тобто кілька разів починати процедуру
зверху вниз.
Макс. швидкість: 120'000 - 160'000 об /
хв **Контактний тиск:**0,5 H

Conseils d'utilisation:

Veillez watch les recommandations
suivantes:
1. La facette céramique
doit être retirée à l'aide d'un instrument
diamanté.
2. Armatures
Séparer la couronne en plusieurs étapes,
couper par petites soustractions successives.
Vitesse max: 120'000 – 160'000 тр/хв.
Пологовий тиск:0,5 H

5114RA

Кронентренер-Коронний сепаратор-
Купе-курон
dRA 20 000
стор1



ХВОСТОВИК	L MM		0,5
Розмір	ISO	Номер замовлення.	0 0
-1/10MM			
RA	02043 0 523...	5114.204...	0 0

